

Kennzeichnungssystem Memocab™ für Einzeladern, Leitungen und Kabel

Kennzeichnungssystem Memocab™ für Einzeladern, Leitungen und Kabel



378 01 – 378 10



Zeichenhalter 379 38 bestückt mit
Kennzeichen: 378 05 + 2 x 378 06 + 378 01 +
378 10 + 378 09 + 378 08

Verp.-Einh. ¹⁾	Best.Nr.	Kennzeichen
---------------------------	----------	-------------

Ziffern

gemäß internationalem Widerstandsfarbcodex
EN 60062

600	378 09	schwarz 0
600	378 07	braun 1
600	378 10	rot 2
600	378 02	orange 3
600	378 06	gelb 4
600	378 05	grün 5
600	378 08	blau 6
600	378 01	violett 7
600	378 04	grau 8
600	378 03	weiß 9



378 06

Ziffern (schwarz auf weiß)

600	377 80	0
600	377 81	1
600	377 82	2
600	377 83	3
600	377 84	4
600	377 85	5
600	377 86	6
600	377 87	7
600	377 88	8
600	377 89	9



377 85

Buchstaben (schwarz auf weiß)

240	378 26	A
240	378 27	B
240	378 28	C
240	378 29	D
240	378 30	E
240	378 31	F
240	378 32	G
240	378 33	H
240	378 34	I
240	378 35	J
240	378 36	K
240	378 37	L
240	378 38	M
240	378 39	N
240	378 40	O
240	378 41	P
240	378 42	Q
240	378 43	R
240	378 44	S
240	378 45	T
240	378 46	U
240	378 47	V
240	378 48	W
240	378 49	X
240	378 50	Y
240	378 51	Z



378 30

Symbole (schwarz auf weiß)

240	379 54	/
240	379 55	•
240	379 56	+
240	379 57	-
240	379 58	~
240	379 59	⋯
240	379 60	⊥



379 56

¹⁾ 600 Zeichen: jede Schachtel enthält 25 Streifen à 24 Zeichen
240 Zeichen: jede Schachtel enthält 10 Streifen à 24 Zeichen

■ Technische Daten


Zeichenhalter

- Temperaturbereich:
kontinuierlich - 30 °C bis +85 °C, +110 °C Spitze
- gute UV-Beständigkeit
- geeignet für raue Industrie-Umgebung
- für Leiterquerschnitt 0,25 bis 300 mm²
- Farbe: transparent

■ Anbringen von Kennzeichen



Auswählen und zweifaches Erstellen von
Kennzeichen für beide Einzeladerenden



Zweifach bestückter Einsteckgriff
mit Kennzeichen



Gleichzeitiges Einführen der Kenn-
zeichen in 2-fach-Zeichenhalter



Den vorbereiteten 2-fach-Zeichenhalter trennen und auf beide
Einzeladerenden schieben

